

**Ipari Ethernet
IE-BI-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-C
Rendelési szám	1962840000
Verzió	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BI-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	4,47 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Betét típusa	Betét adat SteadyTec	Terméktípus	RJ45 insert socket
Védelmi osztály	IP67 házzal		

Általános adatok

Fire load	33 kJ	1. csatlakozás	RJ45
2. csatlakozás	RJ45	Árucikk leírása	Válaszfalbetét összekötő
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Sebesség	10 GBit/s	Kategória	Cat.6 _A / E osztály _A (ISO / IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett, Au ≥ 0,8 µm	Árnyékolás	360°; körkörös ház
Védelmi osztály	IP67 házzal	Dugaszolási ciklusok	750

Szabványok

Általános kommunikációs kábeles berendezések	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918 Draft 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	IP védettség osztály	IEC 60529
Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz	UL 1863
Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	13866-15	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
------------	----------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Ipari Ethernet IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

[GOST Approval](#)
[GL FrontCom](#)
[DUXR.E316369](#)
[CC-Link IE-BI-RJ45-C](#)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ipari Ethernet IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

