

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), RJ45-ös fémbetét, vele LC betét

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-V01M-2LC-MM-BP
Rendelési szám	<a href="#">1963230000</a>
Verzió	FO-csatlakozó, 1. változat, LC-Duplex multimódusú, vezetéktörés elleni védelemmel, IP67
GTIN (EAN)	4032248651702
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	148,6 g
-------------	---------

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános adatok**

1. csatlakozás	LC	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú, 0,4 dB többmódusú	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Multimódusú	Ház anyaga, betét	PBT, Cink présöntvény
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	1. változat, LC-Duplex multimódusú, vezetéktrés elleni védelemmel		

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
----------------------	---

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Adatlap****Ipari Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Méretrajz**