

**Ipari Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC
61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), RJ45-ös
fémbetét, vele LC betét

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V01M-2LC-SM-BP
Rendelési szám	1963250000
Verzió	FO-csatlakozó, 1. változat, LC-Duplex egymódusú, vezetékterés elleni védelemmel, IP67
GTIN (EAN)	4032248651726
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	147,6 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	LC	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú, 0,4 dB többmódusú	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Egymódusú	Ház anyaga, betét	PBT, Cink présöntvény
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	1. változat, LC-Duplex egymódusú, vezeték törés elleni védelemmel		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
----------------------	---

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Ipari Ethernet IE-PS-V01M-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Adatlap**Ipari Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz**