

**Ipari Ethernet
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC
61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös
fémbetét, vele SC betét

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
Rendelési szám	1963290000
Verzió	FO-csatlakozó, 1. változat, SC/RJ POF, vezetéktrés elleni védelemmel, IP67
GTIN (EAN)	4032248651764
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	158,2 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú, 0,4 dB többmódusú, ≤ 1,0 dB POF	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	POF	Ház anyaga, betét	PA, Cink présöntvény
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	1. változat, SC/RJ POF, vezeték törés elleni védelemmel		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
----------------------	---

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Adatlap**Ipari Ethernet
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz**