

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V04P-2LC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.  
(IEC24702) változat szerint, műanyag, LC betéttel

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-V04P-2LC-MM-BP
Rendelési szám	<a href="#">1963330000</a>
Verzió	FO-csatlakozó, 4. változat, LC-Duplex multimódusú, vezetéktörés elleni védelemmel, IP67
GTIN (EAN)	4032248651801
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V04P-2LC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 43,3 g

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max. 70 °C  
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C  
Üzemi hőmérséklet, min. -40 °C

**Általános adatok**

1. csatlakozás	LC	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú, 0,4 dB többmódusú	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Multimódusú	Ház anyaga, betét	PBT, Cink présöntvény
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	4. változat, LC-Duplex multimódusú, vezeték törés elleni védelemmel		

**Szabványok**

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 4,  
IEC 61754-20

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 23:59:48 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V04P-2LC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Méretrajz**