

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V04P-2SC-MM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.  
(IEC24702) változat szerint, műanyag, SC betéttel

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-V04P-2SC-MM-BP
Rendelési szám	<a href="#">1963370000</a>
Verzió	FO-csatlakozó, 4. változat, SC-Duplex multimódusú, vezetékfűrés elleni védelemmel, IP67
GTIN (EAN)	4032248651849
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V04P-2SC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	43,2 g
-------------	--------

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Általános adatok**

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú; 0,4 dB multimódusú; 1,5 dB POF	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Multimódusú	Ház anyaga, betét	PA, Cink présöntvény
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	4. változat, SC-Duplex multimódusú, vezetéktrés elleni védelemmel		

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
----------------------	---

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 13:39:19 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Adatlap****Ipari Ethernet  
IE-PS-V04P-2SC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Méretrajz**