

**Ipari Ethernet  
IE-BS-V01M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC  
61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös  
fémbetét, vele RJ45-ös betét

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BS-V01M-RJ45-C
Rendelési szám	<a href="#">1963470000</a>
Verzió	RJ45 peremes aljzat, IP67, 1. változat fém, összekötő, Cat.6 <sub>A</sub> / E osztály <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645565
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-BS-V01M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	72,8 g
-------------	--------

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános adatok**

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása	1. változat fém, összekötő	Tömítés anyaga	EPDM
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Kategória	Cat.6 <sub>A</sub> / E osztály <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkelt felett
Árnyékolás	360°; körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

A létrehozás dátuma 2019. július 26. 0:00:16 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Ipari Ethernet  
IE-BS-V01M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Szerelési kivágás**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws