

Ipari Ethernet IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, üres ház

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BH-V04P
Rendelési szám	1963520000
Verzió	Üres ház, Aljzatház, 4. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
GTIN (EAN)	4032248645619
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	18,2 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	4 csavar, Középső anya
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Tömítés anyaga	NBR	Védelmi osztály	IP67

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-27-02
eClass 9.1	27-18-27-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval DUXR.E316369
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ipari Ethernet
IE-BH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok**Szerelési kivágás**

Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws