

**Ipari Ethernet  
IE-PS-SCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO SC duplex dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-4 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-SCD-SM
Rendelési szám	<a href="#">1964410000</a>
Verzió	FO-csatlakozó, Csatlakozó SC-Duplex, egymódusú, IP20
GTIN (EAN)	4032248649020
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PS-SCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	17,2 g
-------------	--------

**Hőmérsékletek**

Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C

**Általános adatok**

1. csatlakozás	SC-Duplex	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Egy vezeték átmérője, max.	1,4 mm	Egy vezeték átmérője, min.	0,6 mm
Elemi szál típusa	GOF, Egymódusú	Ház anyaga, betét	Cink présöntvény
Ház fő anyaga	PC UL 94 V0	Konfiguráció	tartókeret szimplex csatlakozó dugók beépítésére
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Köpenyátmérő, max.	3 mm	Köpenyátmérő, min.	2,8 mm
Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Porvédő fedél anyaga	TPE
Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom	Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB	Védelmi osztály	IP20
Árucikk leírása	Csatlakozó SC-Duplex, egymódusú	Érvéghüvely anyaga	Cirkónium, Nyílás 127 µm

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	-------------	------------------------	---------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Ipari Ethernet IE-PS-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

## Ipari Ethernet IE-PS-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rajzok

### Méretrajz

