

**Ipari Ethernet
IE-BI-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-LCD-MM-C
Rendelési szám	1964420000
Verzió	LC-betét, Válaszfalbetét, LC-duplex, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248649037
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BI-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	14,9 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Páratartalom	0…85% relatív páratartalom	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	LC Duplex	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
Dugaszolási ciklusok	1000	Elemi szál típusa	Multimódusú
Ház fő anyaga	PBT cink présöntvény	Konfiguráció	Csatlakozó dugalj és aljzat 1., 4. és 14. változatú házakhoz
Páratartalom	0…85% relatív páratartalom	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB
Védelmi osztály	IP67 házzal	Árucikk leírása	Válaszfalbetét, LC-duplex, multimódusú

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-20
----------------------	--------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ipari Ethernet
IE-BI-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz**