

**W-sorozat
BFEL + BEMU WEW WTL 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	BFEL + BEMU WEW WTL 35
Rendelési szám	1964820000
Verzió	W-sorozat, Rögzítőelem
GTIN (EAN)	4032248651467
Menny.	20 Stück

W-sorozat
BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Magasság	14,5 mm	Magasság (coll)	0,571 inch
Mélység	8 mm	Mélység (coll)	0,315 inch
Nettó tömeg	1,3 g	Átmérő	14,5 mm

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Méretetek

Átmérő	14,5 mm
--------	---------

Besorolások

ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-44-03-12	eClass 8.1	27-44-03-12
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD
User Documentation	StorageConditions TerminalBlocks