

**IE-PP-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Típus          | IE-PP-V01P                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1965690000</a>  |
| Verzió         | Plug housing protective cap |
| GTIN (EAN)     | 4032248653911               |
| Menny.         | 10 Stück                    |

## IE-PP-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 11 g |
|-------------|------|

## Hőmérsékletek

|                         |                |                         |        |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 70 °C          | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet       | -40 °C...70 °C |                         |        |

## Általános adatok

|                    |               |                 |         |
|--------------------|---------------|-----------------|---------|
| Felszerelés típusa | Csak beltéren | Ház fő anyaga   | PA 6 GF |
| Szín               | fekete        | Védelmi osztály | IP67    |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC002040    |
| UNSPSC     | 30-21-18-17 | eClass 5.1 | 27-26-12-03 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-37-12-07 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-90 |            |             |

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">UL Approval</a><br><a href="#">GOST Approval</a>   |
| Brochure/Catalogue                          | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| User Documentation                          | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>   |