

**IE-PP-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PP-V01P
Rendelési szám	<a href="#">1965690000</a>
Verzió	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248653911
Menny.	10 Stück

## IE-PP-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	11 g
-------------	------

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

## Általános adatok

Felszerelés típusa	Csak beltéren	Ház fő anyaga	PA 6 GF
Szín	fekete	Védelmi osztály	IP67

## Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">UL Approval</a> <a href="#">GOST Approval</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>