# HDC-házak
# HDC 24B ABO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.
Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.
A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.
A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | HDC 24B ABO |
| Rendelési szám | 1967910000 |
| Verzió | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard |
| GTIN (EAN) | 4032248780785 |
| Menny. | 1 Stück |

# HDC-házak
# HDC 24B ABO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szélesség | 47 mm | Szélesség (coll) | 1,85 inch |
| Magasság | 28,8 mm | Magasság (coll) | 1,134 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 130 mm | Rögzítési méret - magasság | 32 mm |
| Nettó tömeg | 109 g | | |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |

### Termék környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |

### Méretek

| | | | |
|---|---|---|---|
| B ház magasság | 29 mm | B1 alap magasság | 5,3 mm |
| C ház szélessége | 43 mm | C1 alap szélessége | 47 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 130 mm | Ház teljes hossza | 120 mm |

### Verzió

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fedél | burkolat nélkül | Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész |
| Ház kivitele | Nyílt alap | Kivitel | Standard |
| Méret | 8 | Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel a felsőrészen |
| Suitable for ModuPlug® | Igen | Szorítós változat | Oldalt rögzítő bilincs |
| Típus | Válaszfal (átvezető) | Tömítés | NBR |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Méret | 8 | Védelmi osztály | IP65 |

### Anyag

| | |
|---|---|
| Szín | szürke |

### Kialakítás

| | | | |
|---|---|---|---|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus | Házak |
| Típus | Válaszfal (átvezető) | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

# HDC-házak
# HDC 24B ABO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

# HDC-házak
# HDC 24B ABO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rajzok

