

**SAI-SK-M12-UNI 2029****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAI-SK-M12-UNI 2029
Rendelési szám	<a href="#">2330260000</a>
Verzió	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4032248592067
Menny.	20 Stück

## SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	1,35 g
-------------	--------

## Hőmérsékletek

Környezeti hőmérséklet	-25 °C – +70 °C
------------------------	-----------------

## Általános adatok

Anyag	PA 66	Ház fő anyaga	PA 66
Ház hőmérsékleti tartománya	-20 ... +90 °C	Tömszelencék	M 12
Védelmi osztály	IP67		

## Besorolások

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT U_REMOTE 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
--------------------	---