

B KOTR M12 4P D BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A fedélválasztástól függően sok áramköri lap csatlakozás van, amiből választani lehet. Az M12 NYÁK csatlakozók kaphatók A-kódolású, B-kódolású és D-kódolású változatokban is. Meg kell jegyezni, hogy az 54 mm-es házaknál az EA- fedél és az I/O- fedél különböző M12-es csatlakozókat igényelnek.

Általános rendelési adatok

Típus	B KOTR M12 4P D BU SAI
Rendelési szám	2341480000
GTIN (EAN)	4032248668724
Menny.	360 Stück

B KOTR M12 4P D BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	3,747 g
-------------	---------

Műszaki adatok, üres ház

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás (reflow eljáráshoz alkalmas)	Ház fő anyaga	
Kódolás	D	Névleges feszültség	LCP 30 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Tömszelencék	M 12	Változat	Aljzatos csatlakozó
Védelmi osztály	IP67, teljesen felszerelve	Érintkező anyaga	Aranyozott
árnyékolt	Nem		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---