

**B KOTR B M12 5POL A SF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A fedélválasztástól függően sok áramköri lap csatlakozás van, amiből választani lehet. Az M12 NYÁK csatlakozók kaphatók A-kódolású, B-kódolású és D-kódolású változatokban is. Meg kell jegyezni, hogy az 54 mm-es házaknál az EA- fedél és az I/O- fedél különböző M12-es csatlakozókat igényelnek.

**Általános rendelési adatok**

Típus	B KOTR B M12 5POL A SF
Rendelési szám	<a href="#">2350610000</a>
GTIN (EAN)	4032248672400
Menny.	220 Stück

**B KOTR B M12 5POL A SF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	4,405 g
-------------	---------

**Műszaki adatok, üres ház**

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Ház fő anyaga	PBT
Kódolás	A	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	5
Tömszelencék	M 12	Változat	Érintkező
Védelmi osztály árnyékolt	IP67, teljesen felszerelve Igen	Érintkező anyaga	Aranyozott

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
--------------------	---