


**Tartozékok  
PTSC KB40X14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**A kép illusztráció****Rugalmas - rugalmasabb - Profilform**

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközzel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatélemek kapcsolószíjra pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmennyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

**Általános rendelési adatok**

Típus	PTSC KB40X14
Rendelési szám	<a href="#">4019420000</a>
Verzió	Tartozékok, Kereszthornyos csavar, Csavarok
GTIN (EAN)	4008190243029
Menny.	100 Stück

**Tartozékok  
PTSC KB40X14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	1,14 g		

**Rendszer karakterisztika**

Változat	Csavarok
----------	----------

**Anyagjellemzők**

Szín	ezüst	Színskála (hasonló)	RAL 7001
------	-------	---------------------	----------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000887	ETIM 4.0	EC000887
ETIM 5.0	EC000887	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	23-11-01-17	eClass 7.1	23-11-01-17
eClass 8.1	23-11-01-17	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

**Megjegyzések**

Leíró szöveg, műszaki adatok

**A fedélprofilhoz és a véglemezekhez 3 magasság kapható:**

**TS rögzítés fedél nélkül: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm**

**TS rögzítés alacsony fedéllel: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm**

**TS rögzítés magas fedéllel: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm**

**Közvetlen rögzítés, alacsony/magas fedéllel vagy fedél nélkül: 24 / 69 / 99 mm**

**A NYÁK méretei**

**Vastagság: 1,6 (±0,2) mm, szélesség: 100 (±0,5) mm**

**RS rész méretei = NYÁK hossza - 4,5 mm**

**ADP rész méretei = NYÁK hossza - 1 mm**

**Példa:**

**NYÁK hossza 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm**

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>