

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nyitott miniatűr ház moduláris kapocsléccel, öt csavaros csatlakozóval. Potenciométer és állapot kijelzők egymás fölé helyezhetők el. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Típus	KOPL DK5 PA
Rendelési szám	4036790000
Verzió	Kis ház, Fej, Tartozékok
GTIN (EAN)	4008190455323
Menny.	500 Stüek

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	77 mm	Hossz, inch	3,031 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Magasság	61 mm	Magasság (coll)	2,402 inch
Nettó tömeg	0,184 g		

Rendszer karakterisztika

Változat	Fej	Védelmi osztály	IP20
----------	-----	-----------------	------

Anyagjellemzők

Szín	bézs	Színskála (hasonló)	RAL 1001
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
--------------------	---