

**RKDG D11 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.  
Kábelvégelezárók, dugaszolható csatlakozók,  
rögzítőelemek és sok minden más.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RKDG D11 PT6
Rendelési szám	<a href="#">4323210000</a>
Verzió	FieldPower®, kerek, IP65, 9 mm - 11 mm
GTIN (EAN)	4032248641215
Menny.	10 Stück

**RKDG D11 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	4,22 g
-------------	--------

**Általános adatok**

Anyag	EPDM	Halogén	Nem
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	11 mm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	9 mm
Szilikonmentes	Igen	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Vastagság	18 mm
Vezetéktípus	kerek	Védelmi osztály	IP65

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">FieldPower</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>