

**RKDG D13 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.  
Kábelvégelezők, dugaszolható csatlakozók,  
rögzítőelemek és sok minden más.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RKDG D13 PT6
Rendelési szám	<a href="#">4323230000</a>
Verzió	FieldPower®, kerek, IP65, 11 mm - 13 mm
GTIN (EAN)	4032248641239
Menny.	10 Stück

**RKDG D13 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	2,36 g
-------------	--------

**Általános adatok**

Anyag	EPDM	Halogén	Nem
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	13 mm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	11 mm
Szilikonmentes	Igen	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Vastagság	18 mm
Vezetéktípus	kerek	Védelmi osztály	IP65

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">FieldPower</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>