

RKDG D17 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.
Kábelvégelezők, dugaszolható csatlakozók,
rögzítőelemek és sok minden más.

Általános rendelési adatok

Típus	RKDG D17 PT6
Rendelési szám	4324010000
Verzió	FieldPower®, kerek, IP65, 15 mm - 17 mm
GTIN (EAN)	4032248641284
Menny.	10 Stück

RKDG D17 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	22,8 g
-------------	--------

Általános adatok

Anyag	EPDM	Halogén	Nem
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	17 mm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	15 mm
Szilikonmentes	Igen	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Vastagság	18 mm
Vezetéktípus	kerek	Védelmi osztály	IP65

Besorolások

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	FieldPower
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN