

**Tartozékok**  
**SIHA 3/G20/LD 140-250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Product image****DCS marshalling**

DCS marshallingra használható, PUSH IN csatlakozóval, illetve többfunkciós, csavaros csatlakozást (WMF) használó DCS marshalling kapcsokkal felszerelt innovatív PRV-sorkapcsaink nem csupán helyet takarítanak meg a panelben, hanem hatékonyabb jelátvitelt is garantálnak a folyamatvezérlő rendszerekben.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 140-250V                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">7921600000</a>                                                                                                    |
| Verzió         | Tartozékok, Biztosítéktartó, Névleges keresztmetszet: Dugaszolható csatlakozás, Wemid, sötétbézs, Kezelési útmutató/katalógus |
| GTIN (EAN)     | 4032248322633                                                                                                                 |
| Menny.         | 25 Stück                                                                                                                      |

**Tartozékok**  
**SIHA 3/G20/LD 140-250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 6 mm     | Szélesség (coll) | 0,236 inch |
| Magasság    | 39,38 mm | Magasság (coll)  | 1,55 inch  |
| Mélység     | 63,1 mm  | Mélység (coll)   | 2,484 inch |
| Nettó tömeg | 8,536 g  |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |        |                                    |                     |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Üzemi hőmérséklet, max.            | 120 °C | Üzemi hőmérséklet, min.            | -50 °C              |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C | Üzemi hőmérséklet                  | -50 °C.../TX]120 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C              |

**Anyag adatok**

|       |       |                          |       |
|-------|-------|--------------------------|-------|
| Anyag | Wemid | Szigetelőanyag           | Wemid |
| Szín  | bézs  | UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |

**Rendszer specifikációk**

|          |               |                  |     |
|----------|---------------|------------------|-----|
| Változat | Biztosítóelem | Véglap szükséges | Nem |
|----------|---------------|------------------|-----|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                    |           |                     |                                 |
|--------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|
| Felszerelés típusa | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Kezelési útmutató/<br>katalógus |
|--------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|

**Névleges adatok**

|                       |       |                         |      |
|-----------------------|-------|-------------------------|------|
| Névleges feszültség   | 250 V | Névleges lökőfeszültség | 4 kV |
| Szennyezés súlyossága | 3     |                         |      |

**Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Csatlakozás típusa | Dugaszolható csatlakozás |
|--------------------|--------------------------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000036    | ETIM 4.0   | EC000036    |
| ETIM 5.0   | EC000036    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-16 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-49 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                        |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                                       |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                   |
| User Documentation | <a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |