


**EG-sorozat
EGT EG1 35 1A + 1R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kapcsolók és gombok profilja illeszkedik az elektronikus komponensekéhez.

A kapcsolókkal és gombokkal ipari installációk üzembe helyezése, szervizelése, felügyelete és javítása végezhető.

Általános rendelési adatok

Típus	EGT EG1 35 1A + 1R
Rendelési szám	8002290000
Verzió	EG-sorozat, Funkcionális modulok 1 nyitóérintkező, 1 záróérintkező, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190046965
Menny.	10 Stück

EG-sorozat EGT EG1 35 1A + 1R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Hossz	58 mm	Hossz, inch	2,283 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	38,61 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	100 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 °C...85 °C	Környezeti hőmérséklet	-25°C – +85°C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C... 100 °C		

Kimenet

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	750 VA @ 250 V
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	150 W @ 30 V		

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	6 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm ²		

Általános adatok

Sín	TS 32, TS 35	Szín	bézs
-----	--------------	------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-92-01
eClass 9.1	27-37-92-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [DE_PA5600_160419_001.pdf](#)
Tervezési adatok [EPLAN.WSCAD](#)