


DK-SOROZAT DK OR 35 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



AND, NAND, OR és NOR logikai funkciók moduláris kivitelben, 4 mm² névleges keresztmetszettel.
Mindegyiken öt, – logikailag kapuzott – bemenet van, amelyet 24 V/20 mA PNP kimenet táplál. A logikai komponenseket sok alkalmazásban lehet használni, beleértve a digitális szenzor/aktuátor-jelek automatikus eszközökhöz való csatlósát is.

Általános rendelési adatok

Típus	DK OR 35 24VDC
Rendelési szám	8218440000
Verzió	Funkcionális modulok, OR-kapu
GTIN (EAN)	4008190191252
Menny.	5 Stück

DK-SOROZAT
DK OR 35 24VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	65 mm	Hossz, inch	2,559 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Nettó tömeg	29,2 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C...50 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...60 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Kimenet

Kapcsolási küszöbök	Magas <15 V, Alacsony < 9 V	Kimenetek száma	1
Kimeneti szint	PNP, Ub-1.8 V	Kimenő áram	max. 20 mA
terhelő impedancia árama	≤ 600 Ω		

Általános adatok

Bemenet/Kimenet	Logikai modul	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Galvanikus leválasztás	Szigetelés nélkül	Nyitott oldala	jobb
Potenciálbetáplálás	24...30 V DC	Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
Sín	TS 35	Áramfelvétel	< 5 mA

Szigetelések koordinálása

Szabványok	DIN EN 50178	Szigetelési feszültség bemenet vagy kimenet/sín	4 kV _{eff}
------------	--------------	---	---------------------

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	4 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²

Besorolások

ETIM 4.0	EC001417	ETIM 5.0	EC001417
ETIM 6.0	EC001417	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-24-22-16	eClass 6.2	27-24-22-16
eClass 7.1	27-24-22-16	eClass 8.1	27-24-22-16
eClass 9.0	27-24-22-16	eClass 9.1	27-21-92-90

**DK-SOROZAT
DK OR 35 24VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[Declaration of Conformity.pdf](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)

**DK-SOROZAT
DK OR 35 24VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**