

**WAVEBOX  
WAVEBOX L 12.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Ne használja a terméket új fejlesztésekhez



Modulos elektronika ház, 12,5 mm széles és 4 db. 2 sarkú, 2 csoportos dugaszolható csatlakozással (csavaros és rugós). A ház magassága: 112 mm

**Általános rendelési adatok**

Szállítás állapota	<b>Ez a termék már nem kapható.</b>
Rendelkezésre álló egység	2019-12-31
Típus	WAVEBOX L 12.5
Rendelési szám	<a href="#">8426530000</a>
Verzió	Elektronika házak, WAVEBOX Kavicszsűrke, Ház alapelem, Szélesség: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4032248037674
Menny.	10 Stück

**WAVEBOX  
WAVEBOX L 12.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	92,4 mm	Hossz, inch	3,638 inch
Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Magasság	112,4 mm	Magasság (coll)	4,425 inch
Nettó tömeg	33,68 g		

**Rendszer karakterisztika**

Változat	Ház alapelem	NYÁK-ok száma modulonként	1
NYÁK vastagsága	1 mm	Érintkező típusa NYÁK-hoz	Forrasztott csatlakozás, közvetlen
NYÁK alaktűrése	±0,1 mm	Keresztösszekötő	Nem
Érintkező - kapocssín	Nem	Védelmi osztály	IP20
Max. teljesítményvesztés	2 W		

**Anyagjellemzők**

Szín	Kavicsszürke	Színskála (hasonló)	RAL 7032
CTI	≥ 175	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C
Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>
--------------------	---