

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A moduláris, építőkészlet-jellegű rendszer a dugaszolható optikai csatolók új generációját jelenti.

A rendszer szíve az innovatív PXS vagy PXZ relé-alap. A PLUGSERIES különösen jól szervizelhető, és az ideális kapocs az SSR és az alkalmazás között.

A hagyományos SSR és LED jelzőfényeket egyszerűen be lehet dugaszolni, a tartó és leszerelő kengyelek biztonságosan rögzítik.

Konfekcionált SSR csatolók a teljes termékkínálatban. A dugaszolható ZQV 2.5 keresztösszekötőkkel

az egyszerű egymás mellé szerelhetőség miatt gyorsan be lehet állítani a multiplexereket.

Általános rendelési adatok

Típus	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
Rendelési szám	8576360000
Verzió	Szilárdtest-relé, 1 Záróérintkező (Triak (nulla feszültségnél kapcsoló)), Névleges vezérlőfeszültség: 15 V UC...30 V UC, Névleges kapcsolási feszültség: 12...275 V AC, Folytonos áram: 4 A, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248230532
Menny.	15 Stück

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0,512 inch
Magasság	29,2 mm	Magasság (coll)	1,15 inch
Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0,984 inch
Nettó tömeg	18,47 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...50 °C

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	15 V UC...30 V UC	Névleges vezérlőáram	10 mA DC ±20 %
Névleges teljesítmény	240 mW	Állapotjelző	Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	12...275 V AC	Folytonos áram	4 A
Névleges kapcsolási áram	4 A	Bekapcsolási késleltetés	≤ 12 ms
Kikapcsolási késleltetés	20 ms	Feszültségesés max. terhelésnél	≤ 1,1 V
Szivárgási áram	< 1 mA	Rövidzárlatbiztos	Nem

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

Általános adatok

Szín	Világoskék
------	------------

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal	> 8 mm	Lökőfeszültség	4 kV (1,2/50 µs)

Besorolások

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-27-09-90	eClass 7.1	27-27-09-90
eClass 8.1	27-27-09-90	eClass 9.0	27-37-16-04
eClass 9.1	27-37-16-04		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)