

RS RJ45
RS RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az RS RJ45 interfész-választék egyszerű és kényelmes alternatíva a modemek, útválasztók, számítógépek, vagy más kommunikációs eszközök és az elektromos szekrényekben már meglévő komponensek összekötéséhez.

Ezek az árnyékolt 8-pólusú RJ45 csatlakozók csavaros csatlakozókhoz való adaptálására, vagy 2 adatvonal összekötésére használhatók. A modulok hagyományos TS35 kalapsínre szerelhetők.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | RS RJ45 |
| Rendelési szám | 8611320000 |
| Verzió | Interfész, RS RJ45, RJ45 csatlakozó, 8 pólusú, Csavaros csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248272419 |
| Menny. | 10 Stück |

RS RJ45
RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Hossz | 30 mm | Hossz, inch | 1,181 inch |
| Szélesség | 70 mm | Szélesség (coll) | 2,756 inch |
| Magasság | 48 mm | Magasság (coll) | 1,89 inch |
| Nettó tömeg | 34,879 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 55 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | 0 °C |
| Üzemi hőmérséklet | 0...55 °C | Tárolási hőmérséklet | -40...70 °C |

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csatlakozási adatok

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| Csatlakozás a vezérlő oldalán | RJ45 csatlakozó | Pólusszám (vezérlő oldal) | 8 pólusú |
| Érintkező anyaga (vezérlő oldal) | Foszforszobronz 6μ AU | Csatlakozás (terepi oldal) | LM2N 3,5 mm |
| Pólusszám (mező oldal) | 8 P | Földelés | Igen |
| Átviteli sebesség | Cat 5 100 MBit/s | | |

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|-----|
| Névleges feszültség | 50 V | Névleges áram csatlakozásonként | 1 A |
| Összes üzemi áram | 1,5 A | | |

Szigetelések koordinálása (EN50178)

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| A következő szerint | DIN EN 50178 | Névleges szigetelési feszültség | < 50 V AC |
| Túlfeszültség kategória | III | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) | 0,8 kV | Szigetelés vizsgáló feszültség | 0,35 kVAC |

Csatlakozó mező

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Rögzítési tartomány, min. | 0,08 mm ² |
| Rögzítési tartomány, max. | 2,08 mm ² | Tömör, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² |
| Tömör, max. H05(07) V-U | 1,5 mm ² | Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K | 1,5 mm ² | Flexibilis hüvellyel, min. | 0,5 mm ² |
| Hüvely műanyag gallérral, max. | 0,75 mm ² | Min. vezeték-keresztmetszet, AWG | AWG 28 |
| Max. vezeték keresztmetszet, AWG | AWG 14 | Meghúzási nyomaték, min. | 0,2 Nm |
| Meghúzási nyomaték, max. | 0,25 Nm | Csupaszolási hossz | 5 mm |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001419 | ETIM 4.0 | EC001421 |
| ETIM 5.0 | EC001421 | ETIM 6.0 | EC002780 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-24-22-04 |
| eClass 6.2 | 27-24-22-04 | eClass 7.1 | 27-14-11-52 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-52 | eClass 9.0 | 27-14-11-52 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-52 | | |

Adatlap**RS RJ45**
RS RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[K321_01_11.pdf](#)

Tervezési adatok

[WSCAD](#)

RS RJ45
RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

