

**RIDERSERIES RCM
SCM 4CO N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Product image

Az ideális reléváltozat a bemeneti és kimeneti jelek leválasztásához az ipari automatizálásban.

A RIDERSERIES nagy teljesítmények biztonságos kapcsolására alkalmas.

A hagyományos reléket és LED jelzőfényeket egyszerűen be lehet dugaszolni, a tartó és leszerelő kengyelek biztonságosan rögzítik.

Általános rendelési adatok

Típus	SCM 4CO N
Rendelési szám	8690910000
Verzió	RIDERSERIES RCM, Reléfoglalatok, Érintkezők száma: 4 Váltóérintkező, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361571
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCM
SCM 4CO N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Magasság	77 mm	Magasság (coll)	3,031 inch
Mélység	42 mm	Mélység (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	62,7 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-45 °C	Üzemi hőmérséklet	-45 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223759
---------------------------	---------

Kimenet

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Max. kapcsolási feszültség, AC	300 V
Folytonos áram	10 A	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	2500 VA

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0,8 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2,5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2,5 mm ²
Kés mérete	size PH1		

Általános adatok

Változat	lapos kialakítás	Sín	TS 35
Szín	fekete		

Szigetelések koordinálása

Védelmi osztály	IP20	Átütési szilárdság, bemenet/kimenet	2,5 KV _{eff} / 1 min.
-----------------	------	-------------------------------------	--------------------------------

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Szabványok	UL508	Tanúsítvány száma (cURus)	E223759
------------	-------	---------------------------	---------

**RIDERSERIES RCM
SCM 4CO N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[DE_PA5600_160401_001.pdf](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)