

**RIDERSERIES RCL  
RIM 2 24/60VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**


A kép illusztráció

Dugaszolható LED-ek a RIDERSERIES RCL relétartó kengyelhez, választható védelmi funkciókkal

- Zöld vagy piros LED-del
- Szabadonfutó diódával
- Védő varisztorral

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | RIM 2 24/60VDC  |
| Rendelési szám | <a href="#">8690960000</a>  |
| Verzió         | RIDERSERIES RCL, LED-modul védődiódával,<br>Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V DC,<br>Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN)     | 4032248361649   |
| Menny.         | 10 Stück  |

**RIDERSERIES RCL  
RIM 2 24/60VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 12,5 mm | Szélesség (coll) | 0,492 inch |
| Magasság    | 9 mm    | Magasság (coll)  | 0,354 inch |
| Mélység     | 34,5 mm | Mélység (coll)   | 1,358 inch |
| Nettó tömeg | 0,32 g  |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |   |                            |                |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------|
| Páratartalom               | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül | Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C          |
| Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C  | Üzemi hőmérséklet, max.    | 70 °C          |
| Üzemi hőmérséklet, min.    | -40 °C  | Üzemi hőmérséklet          | -40 °C...70 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | -40 °C...70 °C  |                            |                |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**UL névleges adatok**

Tanúsítvány száma (cURus) E223759

**Bemenet**

|                            |                  |              |           |
|----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 24...60 V DC     | Állapotjelző | Piros LED |
| Védőáramkör                | Csillapító dióda |              |           |

**Csatlakozási adatok**

Vezetékcsatlakozás-technika Dugaszolható csatlakozás

**Általános adatok**

Szín fekete

**A jóváhagyások / szabványok további részletei**

Szabványok UL508 Tanúsítvány száma (cURus) E223759

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000683    | ETIM 4.0   | EC000996    |
| ETIM 5.0   | EC002586    | ETIM 6.0   | EC002586    |
| UNSPSC     | 32-11-15-03 | eClass 5.1 | 27-11-06-35 |
| eClass 6.2 | 27-11-06-35 | eClass 7.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 8.1 | 27-37-92-08 | eClass 9.1 | 27-37-10-10 |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 14:31:24 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Adatlap****RIDERSERIES RCL  
RIM 2 24/60VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


**Műszaki adatok****Letöltések**

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)

**RIDERSERIES RCL  
RIM 2 24/60VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Kapcsolási rajz****Dimensional drawing**