

**RIDERSERIES RCL
SRC CLIP HP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A Weidmüller RIDERSERIES reléi zajmentes, leválasztott jelátvitelt garantálnak az ipari automatizálási környezetben.

Kis méretűek, gyorsan szerelhetők és a legkisebb helyen is elférnek.

- 1 záróérintkező,
- 1 vagy 2 váltóérintkező
- választhatóan 1 vagy 2 kemény aranyozott váltóérintkezővel
- opcionálisan: AC vagy DC tekercsek
- dugaszolható LED modulok védelmi funkciókkal
- Műanyag tartókengyel
- Alap csavaros / húzórugós csatlakozással

Általános rendelési adatok

Típus	SRC CLIP HP
Rendelési szám	8691070000
Verzió	RIDERSERIES RCL, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4032248361755
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCL
SRC CLIP HP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	24,88 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Általános adatok

Változat	magas relékhez	Anyag	Műanyag
Szín	fekete		

Szigetelések koordinálása

Védelmi osztály	IP20
-----------------	------

Besorolások

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD
------------------	-----------------------------