

**RIDERSERIES RCM
SCM CLIP P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

Az ideális reléváltozat a bemeneti és kimeneti jelek leválasztásához az ipari automatizálásban.

A RIDERSERIES nagy teljesítmények biztonságos kapcsolására alkalmas.

A hagyományos reléket és LED jelzőfényeket egyszerűen be lehet dugaszolni, a tartó és leszerelő kengyelek biztonságosan rögzítik.

Általános rendelési adatok

Típus	SCM CLIP P
Rendelési szám	8691110000
Verzió	RIDERSERIES RCM, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4032248361816
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCM
SCM CLIP P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	4,144 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Általános adatok

Anyag	Műanyag	Szín	fekete
-------	---------	------	--------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD
------------------	---