

**RIDERSERIES RCM  
SCM 4CO N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Product image**

Az ideális reléváltozat a bemeneti és kimeneti jelek leválasztásához az ipari automatizálásban.

A RIDERSERIES nagy teljesítmények biztonságos kapcsolására alkalmas.

A hagyományos relét és LED jelzőfényeket egyszerűen be lehet dugaszolni, a tartó és leszerelő kengyelek biztonságosan rögzítik.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SCM 4CO N
Rendelési szám	<a href="#">869450000</a>
Verzió	RIDERSERIES RCM, Reléfoglalatok, Érintkezők száma: 4 Váltóérintkező, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248366248
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCM  
SCM 4CO N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Magasság	77 mm	Magasság (coll)	3,031 inch
Mélység	42 mm	Mélység (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	53,6 g		

**Hőmérsékletek**

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-45 °C	Üzemi hőmérséklet	-45 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**UL névleges adatok**

Tanúsítvány száma (cURus) E223759

**Kimenet**

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Max. kapcsolási feszültség, AC	300 V
Folytonos áram	10 A	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	2500 VA

**Csatlakozási adatok**

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0,7 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2,5 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Kés mérete	size PH1		

**Általános adatok**

Sín TS 35 Szín fekete

**Szigetelések koordinálása**

Védelmi osztály IP20 Átütési szilárdság, bemenet/kimenet 2,5 KV<sub>eff</sub> / 1 min.

**A jóváhagyások / szabványok további részletei**

Szabványok UL508 Tanúsítvány száma (cURus) E223759

**RIDERSERIES RCM  
SCM 4CO N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[DE\\_PA5600\\_160401\\_001.pdf](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)