

**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Dugaszolható LED-ek a RIDERSERIES RCL relétartó kengyelhez, választható védelmi funkciókkal

- Zöld vagy piros LED-del
- Szabadonfutó diódával
- Védő varisztorral

Általános rendelési adatok

Típus	RIM 3 110/230VUC GN
Rendelési szám	8713770000
Verzió	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248390144
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Mélység	34,5 mm	Mélység (coll)	1,358 inch
Nettó tömeg	3 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E223759

Bemenet

Névleges vezérlőfeszültség 110...230 V UC Állapotjelző Zöld világítódioda

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Dugaszolható csatlakozás

Általános adatok

Szín fekete

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Szabványok UL508 Tanúsítvány száma (cURus) E223759

Besorolások

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Adatlap**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Kapcsolási rajz**Dimensional drawing**