

**RIDERSERIES RCL  
RIM 4 24/60VUC GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

Dugaszolható LED-ek a RIDERSERIES RCL relétartó kengyelhez, választható védelmi funkciókkal

- Zöld vagy piros LED-del
- Szabadonfutó diódával
- Védő varisztorral

**Általános rendelési adatok**

Típus	RIM 4 24/60VUC GN
Rendelési szám	<a href="#">8713790000</a>
Verzió	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248390168
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCL  
RIM 4 24/60VUC GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Mélység	34,5 mm	Mélység (coll)	1,358 inch
Nettó tömeg	3 g		

**Hőmérsékletek**

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**UL névleges adatok**

Tanúsítvány száma (cURus) E223759

**Bemenet**

Névleges vezérlőfeszültség	24...60 V UC	Állapotjelző	Zöld világítódioda
Védőáramkör	Varisztor		

**Csatlakozási adatok**

Vezetékcsatlakozás-technika Dugaszolható csatlakozás

**Általános adatok**

Szín fekete

**A jóváhagyások / szabványok további részletei**

Szabványok	UL508	Tanúsítvány száma (cURus)	E223759
------------	-------	---------------------------	---------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 14:33:31 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Adatlap****RIDERSERIES RCL  
RIM 4 24/60VUC GN**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**RIDERSERIES RCL  
RIM 4 24/60VUC GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Kapcsolási rajz****Dimensional drawing**