

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

Műanyag tartókengyel a RIDERSERIES RCI relékhez

**Általános rendelési adatok**

Típus	SRC-I CLIP LP
Rendelési szám	<a href="#">8869520000</a>
Verzió	RIDERSERIES RCI, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4032248745135
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	15,5 mm	Szélesség (coll)	0,61 inch
Magasság	16,6 mm	Magasság (coll)	0,654 inch
Mélység	45,6 mm	Mélység (coll)	1,795 inch
Nettó tömeg	2 g		

**Hőmérsékletek**

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

**Általános adatok**

Változat	alacsony relékhez	Anyag	Műanyag
Szín	narancssárga		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Engineering Data [STEP](#)  
 Tervezési adatok [EPLAN.WSCAD](#)

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Dimensional drawing**