

**RIDERSERIES RCI
SRC-I MARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A Weidmüller RIDERSERIES reléi zajmentes, leválasztott jelátvitelt garantálnak az ipari automatizálási környezetben.

Kis méretűek, gyorsan szerelhetők és a legkisebb helyen is elférnek.

- 1 vagy 2 váltóérintkező
- opcionálisan: AC vagy DC tekercsek
- A relé opcionálisan integrált állapotjelzővel és/vagy szabadonfutó diódával és opcionálisan ellenőrző gombbal kombinálva
- dugaszolható LED modulok védelmi funkciókkal
- Fém és műanyag tartókengyelek
- Tartókengyel csavaros és bedugható csatlakozással

Általános rendelési adatok

Típus	SRC-I MARK
Rendelési szám	8869530000
Verzió	RIDERSERIES RCI, Címke
GTIN (EAN)	4032248614479
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCI
SRC-I MARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	8,5 mm	Mélység (coll)	0,335 inch
Nettó tömeg	0,654 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Általános adatok

Nyomtatás	Egyedi jelölők / PRINT JET- hez nem alkalmas	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD