

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I QV P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A Weidmüller RIDERSERIES reléi zajmentes, leválasztott jelátvitelt garantálnak az ipari automatizálási környezetben.

Kis méretűek, gyorsan szerelhetők és a legkisebb helyen is elférnek.

- 1 vagy 2 váltóérintkező
- opcionálisan: AC vagy DC tekercsek
- A relé opcionálisan integrált állapotjelzővel és/vagy szabadonfutó diódával és opcionálisan ellenőrző gombbal kombinálva
- dugaszolható LED modulok védelmi funkciókkal
- Fém és műanyag tartókengyelek
- Tartókengyel csavaros és bedugható csatlakozással

**Általános rendelési adatok**

Típus	SRC-I QV P
Rendelési szám	<a href="#">8870840000</a>
Verzió	RIDERSERIES RCI, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4032248631681
Menny.	10 Stück

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I QV P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	15,8 mm	Szélesség (coll)	0,622 inch
Nettó tömeg	0,9 g		

**Hőmérsékletek**

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Cross-connection data**

Rated current	12 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	fehér
Kereszkötött kapcsok száma	2	Osztás, mm (P)	13 mm

**Csatlakozási adatok**

Osztás, mm (P)	13 mm
----------------	-------

**Általános adatok**

Szín	fehér
------	-------

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>


## RIDERSERIES RCI SRC-I QV P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok

### Felhasználási példa


#### How to install cross connection



Plug cross connection direct  
into wire-connection opening

A keresztösszekőt  
csatlakoztassa a kábelcsatlakozókba

### Felhasználási példa



Sockets:  
SRC-I 2CO P  
Part-No. 886950000

Cross connection:  
SRC-I QV P  
Part-No. 8870840000

A keresztösszekőt a szomszédos alapnak  
ugyanarra a csatlakozójára hidal át