

Ipari Ethernet IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szerelősín kivezetés, SC duplex csatló kialakítás az IEC 61754-4 szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-TO-SCD-SM
Rendelési szám	8946980000
Verzió	Tartósín kivezetés, optikai kábel, SC duplex, Egymódusú, IP20
GTIN (EAN)	4032248734993
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	40 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	70 °C		

Általános adatok

1. csatlakozás	SC-Duplex	2. csatlakozás	SC-Duplex
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	Egymódusú	Felszerelés típusa	TS 35
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Szín	Világosszürke
Védelmi osztály	IP20		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	-------------	------------------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Rajz

