

**Csatlakozóelemek
H0,5/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/10
Rendelési szám	9004050000
Verzió	Érvéghüvely, szigetetlen, 10 mm
GTIN (EAN)	4008190153052
Menny.	1 000 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H0,5/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Nettó tömeg	0,049 g		

Műszaki adatok

Változat	szigeteletlen
----------	---------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	10 mm	Gallér átmérője (D2)	2,1 mm
	10 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm ²	Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**Csatlakozóelemek
H0,5/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**A kép illusztráció**