

**Csatlakozóelemek  
H1,5/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

**Általános rendelési adatok**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Típus          | H1,5/18                         |
| Rendelési szám | <a href="#">9004070000</a>      |
| Verzió         | Érvéghüvely, szigetetlen, 18 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190105761                   |
| Menny.         | 1 000 Stück                     |
| Csomagolás     | loose                           |

**Csatlakozóelemek  
H1,5/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 18 mm  | Szélesség (coll) | 0,709 inch |
| Nettó tömeg | 0,15 g |                  |            |

**Műszaki adatok**

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | szigeteletlen |
|----------|---------------|

**Érvéghüvelyek**

|                              |                     |                                                  |        |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Csupaszolási hossz<br>L1, mm | 18 mm               | Gallér átmérője (D2)                             | 2,8 mm |
| Vezeték-keresztmetszet       | 18 mm               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 16 |
|                              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Érintkező felület átmérője (D1)                  | 1,7 mm |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**Csatlakozóelemek  
H1,5/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rajzok****A kép illusztráció**