Csatlakozóelemek
H16,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/32
Rendelési szám	9004160000
Verzió	Érvéghüvely, szigeteletlen, 32 mm
GTIN (EAN)	4008190084004
Menny.	100 Stück
Csomagolás	loose

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 14:47:31 CEST

Csatlakozóelemek H16,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Nettó tömeg	0,9 g		

Műszaki adatok

Változat	szigeteletlen

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	32 mm	Gallér átmérője (D2)	7,5 mm
L1, mm	32 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Vezeték-keresztmetszet	16 mm²	Érintkező felület átmérője (D1)	5,8 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Csatlakozóelemek
H16,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció



