

Csatlakozóelemek H2,5/14D BL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD
Rendelési szám	9004360000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190083397
Menny.	500 Stück
Csomagolás	Reel packaged

**Csatlakozóelemek
H2,5/14D BL BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	0,14 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	4 mm	Katonai kivitel	T 20A 017 A
L1, mm	14 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²	AWG, max.	AWG 14
Érintkező felület átmérője (D1)	2,2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Csatlakozóelemek H2,5/14D BL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

