

## Csatlakozóelemek H6,0/23D ZH GE SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Típus          | H6,0/23D ZH GE SV                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">9004720000</a>                           |
| Verzió         | Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 20 mm, 12 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190962210                                        |
| Menny.         | 100 Stück                                            |
| Csomagolás     | Multipack bag                                        |

**Csatlakozóelemek  
H6,0/23D ZH GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség   | 23 mm | Szélesség (coll) | 0,906 inch |
| Nettó tömeg | 0,7 g |                  |            |

**Műszaki adatok**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Változat | Iker-érvéghüvely |
|----------|------------------|

**Érvéghüvelyek**

|                                 |                   |                                     |        |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| Csupaszolási hossz              | 20 mm             | Fém hüvely vastagsága (S1)          | 0,2 mm |
| Gallér magassága (A)            | 11,4 mm           | Gallér szélesség (B)                | 6,2 mm |
| L1, mm                          | 23 mm             | Műanyag gallér vastagsága (S2)      | 0,5 mm |
| Sínkód                          |                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet |        |
|                                 | DIN               | AWG, max.                           | AWG 10 |
| Vezeték-keresztmetszet          | 6 mm <sup>2</sup> | Érintkező felület hossza (L2)       | 12 mm  |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 4,5 mm            |                                     |        |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

## Csatlakozóelemek H6,0/23D ZH GE SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### A kép illusztráció

