

## Csatlakozóelemek H1,0/14 GE BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Típus          | H1,0/14 GE BD GSP                          |
| Rendelési szám | <a href="#">9005830000</a>                 |
| Verzió         | Érvéghüvely, szigetelt, 10 mm, 8 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190275891                              |
| Menny.         | 5 000 Stück                                |
| Csomagolás     | Tekercs                                    |

**Csatlakozóelemek  
H1,0/14 GE BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 14 mm   | Szélesség (coll) | 0,551 inch |
| Nettó tömeg | 0,128 g |                  |            |

**Műszaki adatok**

|          |           |
|----------|-----------|
| Változat | szigetelt |
|----------|-----------|

**Érvéghüvelyek**

|                                     |         |                                 |                   |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|
| Csupaszolási hossz                  | 10 mm   | Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0,15 mm           |
| Gallér átmérője (D2)                | 3 mm    | L1, mm                          | 14 mm             |
| Műanyag gallér vastagsága (S2)      | 0,25 mm | Sínkód                          | Weidmüller        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet |         | Vezeték-keresztmetszet          |                   |
| AWG, max.                           | AWG 17  |                                 | 1 mm <sup>2</sup> |
| Érintkező felület hossza (L2)       | 8 mm    | Érintkező felület átmérője (D1) | 1,4 mm            |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### Csatlakozóelemek H1,0/14 GE BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### A kép illusztráció

