

**Csatlakozóelemek  
H1,5/19,5X SW SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

**Általános rendelési adatok**

Típus	H1,5/19,5X SW SV
Rendelési szám	<a href="#">9006630000</a>
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 15 mm, 10 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190332266
Menny.	100 Stücek
Csomagolás	Multipack bag

**Csatlakozóelemek  
H1,5/19,5X SW SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	19,5 mm	Szélesség (coll)	0,768 inch
Nettó tömeg	0,26 g		

**Műszaki adatok**

Változat	szigetelt
----------	-----------

**Érvéghüvelyek**

Csupaszolási hossz	15 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	6,8 mm	L1, mm	19,5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Vezeték-keresztmetszet	1,5 mm <sup>2</sup>
Érintkező felület hossza (L2)	10 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,8 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Adatlap****Csatlakozóelemek  
H1,5/19,5X SW SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****A kép illusztráció**

---

