

## Csatlakozóelemek H0,5/12D W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/12D W
Rendelési szám	<a href="#">9019000000</a>
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190085728
Menny.	500 Stüek
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek  
H0,5/12D W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	0,06 g		

**Műszaki adatok**

Változat	szigetelt
----------	-----------

**Érvéghüvelyek**

Csupaszolási hossz	8 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,6 mm	Katonai kivétel	T 20A 001 A
L1, mm	12 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	6 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Csatlakozóelemek  
H0,5/12D W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**A kép illusztráció**

---

