

## Csatlakozóelemek H1,0/18D R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Típus          | H1,0/18D R                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">9019110000</a>                   |
| Verzió         | Érvég hüvely, szigetelt, 15 mm, 12 mm, piros |
| GTIN (EAN)     | 4008190174828                                |
| Menny.         | 500 Stück                                    |
| Csomagolás     | loose                                        |

**Csatlakozóelemek  
H1,0/18D R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 18 mm  | Szélesség (coll) | 0,709 inch |
| Nettó tömeg | 0,12 g |                  |            |

**Műszaki adatok**

|          |           |
|----------|-----------|
| Változat | szigetelt |
|----------|-----------|

**Érvéghüvelyek**

|                                 |                   |                                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| Csupaszolási hossz              | 15 mm             | Fém hüvely vastagsága (S1)          | 0,15 mm     |
| Gallér átmérője (D2)            | 3 mm              | Katonai kivitel                     | T 20A 011 A |
| L1, mm                          | 18 mm             | Műanyag gallér vastagsága (S2)      | 0,25 mm     |
| Sínkód                          |                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet |             |
|                                 | DIN               | AWG, max.                           | AWG 17      |
| Vezeték-keresztmetszet          | 1 mm <sup>2</sup> | Érintkező felület hossza (L2)       | 12 mm       |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1,4 mm            |                                     |             |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### Csatlakozóelemek H1,0/18D R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### A kép illusztráció

