

Csatlakozóelemek H25,0/36D GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H25,0/36D GE
Rendelési szám	9019300000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 24 mm, 22 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190054984
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H25,0/36D GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	1,44 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	24 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	11,2 mm	Katonai kivétel	T 20A 030 A
L1, mm	36 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG, max.
Vezeték-keresztmetszet	25 mm ²	AWG, max.	AWG 3
Érintkező felület átmérője (D1)	7,3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	22 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S