


Csatlakozóelemek H35,0/39D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H35,0/39D R
Rendelési szám	9019330000
Verzió	Érvég hüvely, szigetelt, 28 mm, 25 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190048365
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H35,0/39D R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	39 mm	Szélesség (coll)	1,535 inch
Nettó tömeg	1,74 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	28 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	12,7 mm	Katonai kivitel	T 20A 033 A
L1, mm	39 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm
Sínkód		Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
	DIN	AWG, max.	AWG 2
Vezeték-keresztmetszet	35 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	25 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	8,3 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S